



DAYBLAZER 550™

USB DOBÍJECÍ PŘEDNÍ SVĚTLO
USB DOBÍJACIE PREDNÉ SVETLO

kód #7134751

Stiskněte pro zapnutí / Přepínání mezi módy / Stiskněte a podržte pro vypnutí
Stlačte pre zapnutie / Prepinanie medzi módy / Stlačte a podržte pre vypnutie



1. Stiskněte tlačítko, abyste světlo zapnuli.
2. Stiskněte tlačítko pro přepínání mezi jednotlivými módy.
3. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1 sekundy, abyste světlo vypnuli. Světlo se zapne vždy v posledním použitém módu.

LED kontrolka při nabíjení bliká. Při úplném dobití svítí zeleně.

ZELENÁ = dobito na 100 až 75 %

ORANŽOVÁ = dobito na 75 až 25 %

ČERVENÁ = dobito na méně než 25 %

Zbývá-li 25 až 35 minut kapacity baterie, kontrolka bude svítit červeně, dokud se světlo zcela nevybijí nebo nevypne.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SVĚTLO ZCELA NABIJTE!

1. Stlačte tlačidlo, aby ste svetlo zapli.
2. Stlačte tlačidlo pre prepínanie medzi jednotlivými módy.
3. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 1 sekundy, aby ste svetlo vypli. Svetlo sa zapne vždy v poslednom použitom móde.

LED kontrolka pri nabíjaní bliká. Pri úplnom dobití svieti zeleno.

ZELENÁ = dobité na 100 až 75 %



ORANŽOVÁ = dobité na 75 až 25 %

ČERVENÁ = dobité na menej ako 25 %

Zostáva ak 25 až 35 minút kapacity batérie, kontrolka bude svietiť červeno, kým sa svetlo úplne nevybijie alebo nevypne.

PRED PRVÝM POUŽITÍM SVETLO ÚPLNE NABIJTE!

Připojte pomocí micro USB portu světlo k USB portu počítače.
Pripojte pomocou micro USB portu svetlo k USB portu počítača.



VAROVÁNÍ! Riziko udušení pro děti. Světlo je extrémně silné – nesvítejte přímo do očí!
VAROVANIE! Riziko udusenja pre deti. Svetlo je extrémne silné – nesvietite priamo do očí!

Blackburn

Dodavatel pro ČR / dodávateľ pre SR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, Palouky 1371
253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika
☎ +420 241 771 181-2 // info@progresscycle.cz
www.progresscycle.cz // www.progresscycle.sk

FL 1 STANDARD	BLITZ	HIGH	LOW	PULSE	STROBE
	550 LUMENS	275 LUMENS	75 LUMENS	100 LUMENS	65 LUMENS
	1 hr	1.5 hrs	5 hrs	5.5 hrs	12 hrs
	1000 cd	380 cd	150 cd	175 cd	140 cd
FL 1 STANDARD	FL 1 STANDARD				
	1m Dust and Water Resistance				